

1º PASSO

SELECIONAR O SISTEMA



D100752

Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção... ▾

RP752 NC RC 4.6 ST ☆

2º PASSO


SELECIONAR O COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca

RP752 NC RC 4.6 ST ▾

Selecione uma opção... ▾

TiBase AR COM perfil 0.6mm



Código	Identificação na Biblioteca
1752CLA	Pilar Interface AP NC/RC anti-Rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm
1752SLA	Pilar Interface AP NC/RC Rotacional Com Perfil Cinta 0.6mm

INFORMATIVO 🔔

Componentes COM perfil:
Ø4.90mm

Parafusos

Unigrip



4º PASSO

POSICIONAR O TRANSFER DIGITAL



D200752