

1º PASSO

SELECIONAR O SISTEMA



Selecionar peças da biblioteca

Selecione uma opção... ▾

RP110 HE 5.0 RE ☆

D100110

2º PASSO

SELECIONAR O COMPONENTE

Selecionar peças da biblioteca


RP110 HE 5.0 RE ▾

Selecione uma opção... ▾

HE 5.0 AR

HE 5.0 ROT

TiBase AR



Código

Identificação na Biblioteca

1110CLB Pilar Interface anti-rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm

1110SLB Pilar Interface rotacional Com Perfil Cinta 1.5mm

INFORMATIVO 🔔

Componentes COM perfil:
Ø5.00mm

Parafusos



Hexagonal



Quadrado



4º PASSO

POSICIONAR O TRANSFER DIGITAL



D200110